



## HMB Semi - professional Line Glasvezel U-cassettes

### Artikelnummers

309500	Glasvezel U-cassette Nemef 1200 Serie
309501	Glasvezel U-cassette Nemef 4119
309502	Glasvezel U-cassette Nemef 4139
309503	Glasvezel U-cassette Nemef 600 Serie 20mm Voorplaat
309504	Glasvezel U-cassette Nemef 600 Serie 24mm Voorplaat

### Omschrijving

Deze Semi-professional Line met U-cassettes is met name geschikt voor de Aannemers, ZZP'er, Slotenspecialisten en overige Klus-/Timmerbedrijven die slechts enkele deuren per jaar bewerken. Met deze Glasvezel U-cassettes kunnen zeer gemakkelijk diverse voorplaten en kruk-/cilindergaten worden uitgefreesd. Alle U-cassettes kunnen toegepast worden in combinatie met de professionele aluminium Moedermal (art. nr. 103000).

### Handleiding

- Stap 1: Monteer de U-cassette met 4x30mm schroeven (zie bijgaande tekening).
- Stap 2: Plaats de U-cassette over de deur en stel deze in op gewenste hoogte.
- Stap 3: Schroef de U-cassette met schroeven van 4x50 (bij doornmaat 50) vast op de deur. Bij doornmaat 60 mm dient u schroeven van 4x40 te gebruiken.
- Stap 4: Stel de bovenfrees in op de juiste diepte en frees de voorplaat uit.
- Stap 5: Frees het kruk gat en het cilindergat uit.
- Stap 6: Verwijder de U-cassette van de deur.

**Resultaat:** een perfect uitgefreesde voorplaat, kruk gat en cilindergat

**Let op!** Indien u gebruikmaakt van de Moedermal 103000 dan is het noodzakelijk om de doornmaatblokken van de U-cassette te verwijderen.

### Extra benodigdheden

304012	Geleiding 17mm t.b.v. DW620/621 Makita RP1110 en Festool OF1010
404010	Beitelhouder 12mm
404002	10st Wegwerpmesjes 30x9x1.5

### Eventuele losse Doornmaatblokken

600790	Doornmaatblok 50 mm
600791	Doornmaatblok 60 mm

### Tips!

- Voor intensief gebruik adviseren wij de HMB U-cassette van hoogwaardig aluminium toe te passen.
- Bekijk de productfilm: *Frezen slotkasten met HMB Moedermal, U-Cassette en Slotkastfreesmachine*, **zie:**

