


Freesmal t.b.v. sluitkommen KfV meerpuntsluiting

Specifieke kenmerken:



Freesmal t.b.v. infrezen van sluitkommen KfV in kozijn met of zonder tochtstrip door middel van gebruik boutjes op bovenkant sjabloon. Mal is toepasbaar voor alle deuren vanaf 2 m. tot ca. 2,5 m. Verlengstukken optioneel leverbaar voor hogere kozijnen.

Gebruik sjabloonring en frees met een verschil van 5 mm. in diameter. (bijv. ring 17 en frees 12mm)

Handleiding:

Mal eenmalig afstellen:

Eenmalig moeten de sjabloonblokken op de juiste positie afgesteld worden op de rail. Het gemakkelijkst is het om d.m.v. een bolkop inbusleutel 4mm de sjabloonbevestigingsschroeven een kwartslag te lossen en het sjabloon op de juiste positie te fixeren (zie montagehandleiding / freestekening meerpuntsluiting voor juiste posities). Begin altijd met het onderste blok op het uiteinde van het dragerprofiel te monteren plaats vervolgens het middensjabloon op de juiste positie. Verder zijn er 2 aanslagen gemonteerd tbv het bovenste blok om snel te kunnen wisselen tussen de korte en de lange meerpuntsluiting. Plaats eenmalig de aanslagen op de juiste positie en de mal is gebruiksgereed.

Infrezen meerpuntsluiting:

- Start met krukhoogte aftekenen op het kozijn om daarna door middel van het streepje / groef op middensjabloon de mal hierop positioneren.
- Daarna de mal bevestigen d.m.v. kruiskopschroeven (diameter 4 mm) handvast aan te draaien door de gaten in de sjabloonblokken.
- Frees nu de juiste dieptes (kommen en sluitplaat). Middensjabloon kan verkleind worden door kruk 1/4 slag los te draaien en het schuifblok naar het midden van het sjabloon te schuiven. Kruk nu weer fixeren.

